

**Output:** Ausgang für das Hüllkurvensignal.  
Amplitude ca. 0 - 8 V.

**Output:** Ein zweiter Ausgang für das Hüllkurvensignal. Das Signal ist identisch mit dem aus der Buchse darüber. Amplitude ca. 0 - 8 V.

**Inverse Output:** An diesem Ausgang wird die Hüllkurve invertiert ausgegeben - das ist z.B. dann interessant, wenn sich das Filter entgegen dem Lautstärkeverlauf öffnen / schließen soll. Amplitude ca. -8 V bis 0 V.

